

# ALPHA

3470UER100P62 TFR

EAN 4031582485479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Alpha   |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 320 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Hauteur                         | 128 mm  |
| Poids                           | 0.86 kg |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 41 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |

## ROUE



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tread hardness     | souple |
| Diamètre           | 100 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 105 mm |
| Largeur de la platine                      | 80 mm  |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 60 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm   |

## Product Drawings

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

