

# NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Objednávací číslo 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	45 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebením	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	420 kg
Nosnost 6 km/h	335 kg
Statická Nosnost	840 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,48 kg

# NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Objednáací číslo 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

