

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
Objednáací číslo 00828528



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	5,894 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
Objednáací číslo 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

