

## AGILA

2470YGO100R05-28

EAN 4031582343489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko             |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                      |
| Elektrické vodivé           | ✓                          |
| Statický Nosnost            | 160 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 138 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,813 kg                   |

## KOLO

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen elektricky vodivý          |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko            | Ložisko                                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                            |
| Průměr             | 100 mm                                 |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                                  |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                              |

## UCHYCENÍ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice   | Široký                 |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody      |
| Offset         | 38 mm                  |
| Radius otočení | 88 mm                  |
| Otočné rušení  | 176 mm                 |

## MONTÁŽ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ montáže   | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr Matice | 28 mm                      |
| Délka Matice  | 45 mm                      |

# AGILA

2470YGO100R05-28

EAN 4031582343489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

