

SUPRATECH

PJP4X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	101,6 mm
Largeur du bandage	31,75 mm
Diamètre de l'alésage	9,8 mm
Longueur de moyeu	41 mm
Dureté du bandage (A)	77 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Norme	Institut des fabricants de roues et roulettes
Capacité de charge à 3 km/h	113 kg
Capacité de charge statique	226 kg

SUPRATECH

PJP4X1.25-Ø9.8 HL41

EAN 4031582436143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

