

ZETA

4688ITP125P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 400 kg |
| Statická Nosnost | 800 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 164 mm |
| Celková hmotnost | 1,718 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Hliník |
| | konvexní |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 92 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vídlice | Široký, Vyztužené |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 117 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA

4688ITP125P63 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

