PRODUKTINFORMATION

# KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●○○○○ |
| Abrasion | ●●●●● |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Kappa load |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 960 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 800 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1920 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet vægt | 4,25 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Udladning | 58 mm |
| Udfaldsdiameter | 266 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 135 mm |
| Pladebredde | 110 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9652TOO150P63


EAN 4031582314885

Bestillingsnummer 00830405

**Product Drawings**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH