

# KAPPA LOAD

9652FTP300P63 CL67

EAN 4031582314816

Número de pedido 00830400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre del producto           | Kappa load   |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga                               |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 1440 kg  |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 1200 kg  |
| Capacidad de carga estática   | 2400 kg  |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C  |
| Altura total                  | 355 mm   |
| Ancho total                   | 116 mm   |
| Peso total                    | 15,028 kg  |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Hierro fundido                   |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Color Aro                          | Amarillo miel (RAL1005)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 300 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material                 | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado                    |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado  |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Color                    | Pasivado azul   |
| Desplazamiento           | 70 mm   |
| Radio de giro            | 222,5 mm  |
| Interferencia de giro    | 445 mm  |
|                          | ✓   |
| Diámetro del domo        | 111 mm  |

# KAPPA LOAD

9652FTP300P63 CL67

EAN 4031582314816

Número de pedido 00830400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 135 mm            |
| Anchura de la placa                        | 110 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9652FTP300P63 CL67

EAN 4031582314816

Número de pedido 00830400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

