

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea low height
CO2 배출량 (범위 3)	0.71
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	90 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	180 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	78 mm
전체 너비	58 mm
전체 체중	0.21 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	23 mm
회전 반경	60.5 mm
회전 간섭	121 mm
돔 직경	30 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
트레드 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
휠 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	15 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	15 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	10 mm



도이처 디
자이너 클
럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373004

주문 번호 00770589

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



도이처 디
자이너 클
럽



Interzum
어워드



product
design
award

IF 디자인
어워드