

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	85 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Blīvējuma veids	B
Piemērots	linde

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpasa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 800 kg

Statiskā kravnesība 1600 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

