

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Stylea |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 57 mm |
| Ukupna širina | 37 mm |
| Ukupna težina | 0,65 kg |

TOCAK

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 55 mm |
| Širina omotac | 11 mm |

KUCISTE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| okretni radijus | 64 mm |
| Otpor okretanju | 128 mm |
| Prečnik kupole | 18 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 8 mm |

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

