

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Номер замовлення 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	0,905 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	80 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	90 Прибережна А
Твердість Протектор (D)	39 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	44,5 mm
Радіус повороту	121 mm
Поворотне з'єднання	242 mm
Діаметр ковпачка	75 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	105 mm
Ширина тарілки	80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217



Номер замовлення 00001391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

