

LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	56 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,12 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Цинк-д'є-лиття / Алюміній
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Хром
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	54 mm
Поворотне з'єднання	108 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	7 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	7 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Номер замовлення 00079237

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

