

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Rendelési szám 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral assist                             |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők                 |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                                         |
| Kompatibilis a WeAssisttal        | 1                                           |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                                       |
| Összsúly                          | 4,68 kg                                     |
| Teljes szélesség                  | 110,5 mm                                    |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Elektromos              |
| Villa alakja    | Meghajtás               |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                   |
| Körbeforgás     | 230 mm                  |
| Kupola átmérője | 110,5 mm                |

## KERÉK

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas                     |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán             |
| Csapágó                      | Kerékagy motor                |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)          |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő                       | 150 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                         |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A                    |

## SZERELVÉNY

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|-------------------|--------------------------------------------|

Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Rendelési szám 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



Red Dot  
Design  
Award