

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-11

EAN 4031582351071
Broj porudžbine 00038208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ● |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ● ● |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila stainless |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| nerdjajuci | ✓ |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 69 mm |
| Ukupna širina | 43 mm |
| Ukupna težina | 0,173 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 50 mm |
| Širina omotac | 19 mm |
| Širina tela | 19 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Materijal | nerdjajuci čelik, medijum |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | nerdjajuci čelik |
| ofset | 24 mm |
| okretni radijus | 70 mm |
| Otpor okretanju | 140 mm |
| | poliamid |
| Prečnik kupole | 41 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm |
| Savet | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-11

EAN 4031582351071
Broj porudžbine 00038208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

