

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Nosnost 3 km/h	125 kg
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	150 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	1,308 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	37,5 mm
Radius otočení	100 mm
Otočné rušení	200 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	45 mm
Rada	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

Omyvatelné podle AK-BWA

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award