

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	280 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	280 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	82 mm
Àmplia general	70 mm
Pes total	0,7 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	36 mm
Scio de giro	61 mm
Sterferencia de giro	122 mm
Dome Dictel	70 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm

FITACIÓ

Placa llarga	73 mm
Placa ampla	73 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	58 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	58 mm
Placa de diàmetre	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Número de comanda 00062068

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

