

# ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Pasūtījuma numurs 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	75 kg
Statiskā kravnesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,92 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	123 mm
Grozāms savienojums	246 mm
Kupola diametrs	75 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# ALPHA



3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Pasūtījuma numurs 00004012

## TEHNISKIE RASĒJUMI

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

