

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●○○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●●●

## 핵심 속성

제품명	Duratech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	100 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	134 °C
전체 체중	0.08 kg

## 휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
휠 색상	블랙
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	31.8 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(D)	80 Shore D

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

주문 번호 00039564  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

