

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	900 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,55 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	88 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	90 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Bestelnummer 00804433
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

