

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2040 kg
Nosnost 6 km/h	1700 kg
Statická Nosnost	4080 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	305 mm

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Vyosení	65 mm
Poloměr otáčení	194 mm
Průměr otáčení	388 mm
	✓

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	175 mm
Šířka plotny	140 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	140 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

