


ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Номер на поръчката 00830803



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	350 kg
Товароносимост при 6 км/ч	280 kg
Статичен Товароносимост	700 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	1,176 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сиво/немаркирано
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Номер на поръчката 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

