

NOVATECH


ETP 080X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Broj porudžbine 00802713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,66 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	80 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavcine	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D
Tip ležaja	6204

TEHNIČKI CRTEŽI

