INFORMACIÓ DE PRODUCTE

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron twin
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	3000 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2400 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	4500 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	325 mm
Àmplia general	154 mm
Pes total	21,11 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Color	Revestiment transparent
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	160 mm

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	200 mm
Placa ampla	160 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	160 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP250P65


EAN 4031582316988

Número de comanda 00801478

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH