

# AGILA STAINLESS

7477PJC100P50

EAN 4031582349795

Numéro de commande 00037541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila stainless                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Inoxydable                      | ✓                                  |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids                           | 0,764 kg                           |

## ROUE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Corps de roue            | Polypropylène                               |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique                  |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                      |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                              |
| Diamètre                 | 100 mm                                      |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                       |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                       |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                                  |

## CHAPE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, standard |
| Forme de la chape       | Galbée                     |
| Pivot                   | Double rangée de billes,   |
| Couleur                 | Acier Inoxydable           |
| Déport                  | 43,5 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                     |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                     |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                      |

## FIXATION

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm               |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA STAINLESS

7477PJC100P50

EAN 4031582349795

Numéro de commande 00037541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

