

# AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Agila            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 55 kg            |
| 적재 용량 정적       | 110 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C            |
| 총높이            | 100 mm           |
| 전체 너비          | 43 mm            |
| 전체 체중          | 0.397 kg         |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강판         |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 비표시 |
| 베어링        | 큰 볼 베어링    |
| 휠 색상       | 파란색 부동태화   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 75 mm      |
| 트레드 폭      | 25 mm      |
| 차체 너비      | 25 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 80 Shore A |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 24 mm    |
| 회전 반경   | 61.5 mm  |
| 회전 간섭   | 123 mm   |
| 돔 직경    | 43 mm    |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 60 mm     |
| 플레이트 너비        | 60 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 38 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 48 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 6.3 mm    |

# AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

