INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# KAPPA

## 9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●● |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Kappa |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 600 kg |
| Portata a 6 km/h | 500 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1000 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 245 mm |
| Larghezza complessiva | 98 mm |
| Peso complessivo | 5,5 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
| Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
| Colore | Passivato blu |
| Lubrication nipple | 1 |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio, pesante |
| Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Nero (simile a RAL9005) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 67 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 135 mm |
| Larghezza della piastra | 110 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620

Numero d'ordine 00838280

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH