INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	140 kg
Hauteur	104 mm
Poids	0 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris clair (RAL7035)
Déport	34 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	24 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

