

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Номер замовлення 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриція	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	76 mm
Загальна ширина	64 mm
Загальна вага	0,122 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	10 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	60 mm
Поворотне з'єднання	120 mm
Діаметр ковпачка	22 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Номер замовлення 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

