

COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	70 kg
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	86 mm
Kopējais platums	24 mm
Kopējais svars	0,03 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	25 mm
Protektora platums	15 mm
Korpusa platums	15 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	23 mm
Pagrieziena rādiuss	82 mm
Grozāms savienojums	164 mm
Kupola diametrs	24,5 mm
Vītnes diametrs	0 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	35 mm
Plāksnes platums	30 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	23 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,2 mm
Stieņa garums	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

