


LINEA

594CXSC125P50 RAL9002

Rendelési szám 00773057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	110 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	220 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	148 mm
Teljes szélesség	82 mm
Összsúly	1,126 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	129 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	52 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	44,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	72 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	76 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm
Típek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

594CXSC125P50 RAL9002

Rendelési szám 00773057

MŰSZAKI RAJZOK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award