PRODUKTINFORMATION

AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	103 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,34 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	24 mm
Udfaldsradius	80 mm
Udfaldsdiameter	160 mm
Dome-diameter	43 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm
Stiftlængde	31 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Bestillingsnummer 00028976

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH