



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE


Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	540 kg
Nosivost na 6 km/h	450 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	1.67 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavnice	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D




NOVATECH

FTP 100x50-020 H160

EAN 4031582389381

Broj porudžbine 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.