

## AGILA

2470PJO125R05-28

EAN 4031582300796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 163 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,901 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu       |
| Średnica             | 125 mm                  |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściagi kulkowe    |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 103,5 mm                |
| Zasięg działania koła  | 207 mm                  |

## MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 28 mm                  |
| Długość Trzpień  | 45 mm                  |

# AGILA

2470PJO125R05-28

EAN 4031582300796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

