

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○○

Шум руху ●●●○○○

Атритація ●●●○○○

Стійкість до корозії ●●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Моно
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	60 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	72 mm
Загальна вага	0,78 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Виля Форма	Закрито
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Хром
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	71,8 mm
Поворотне з'єднання	143,6 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	18 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

MONO

A025PJ1050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

