

# SUPRATECH

PJR160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Supratech                       |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                           |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 160 kg                          |
| Portata statica                     | 320 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Peso complessivo                    | 0,544 kg                        |

## RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli  |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 160 mm              |
| Larghezza battistrada       | 40 mm               |
| Asse diametro del foro      | 20 mm               |
| Lunghezza mozzo             | 58 mm               |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A          |

# SUPRATECH

PJR160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

