INFORMACE O PRODUKTU

# AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 40 kg |
| Elektrické vodivé | Ano |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 80 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Stavební výška | 35 mm |
| Celková hmotnost | 0,15 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Poloměr otáčení | 27 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva Kola | Pasivováno modrou |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 19 mm |
| Šířka středu kola | 19 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Čtvercová deska |
| Délka plotny | 55 mm |
| Šířka plotny | 55 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 38,5 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 44 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 38,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 44 mm |
| Průměr otvoru plotny | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

Objednací číslo 00028596

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH