

LUMINA

AA25POI050S70-8X15 (30)

EAN 4031582458947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	54 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.086 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm
나사산 직경	8 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 길이	15 mm