

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de comanda 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	500 kg
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,57 kg

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de comanda 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

