

GALEA

5070JP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	162 mm
Загальна ширина	65 mm
Загальна вага	0,62 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Світло-сірий (RAL7035)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	95 mm
Поворотне з'єднання	190 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Колір Колесо	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (А)	90 Прибережна А

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	22 mm
Довжина Болт	40 mm

