

# МОНТАЖНА ПЛАСТИНА

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114

Номер замовлення 00071744



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Монтажна пластина
Тип	Акcesуар
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	8 mm
Загальна вага	0,042 kg

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з U-подібним планшетом
Довжина пластини	40 mm
Ширина тарілки	17 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm