

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Rendelési szám 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve | Integral |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12531 - Kórházi ágygörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 150 kg |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 150 kg |
| Statikus teherbírás | 450 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 229 mm |
| Teljes szélesség | 70 mm |
| Összsúly | 1,616 kg |
| Tanúsítvány | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
| Futófelület színe | Palaszürke (RAL7015) |
| Kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
| Szálvédők | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 35 mm |
| Test szélessége | 35 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 59 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz | 60 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |
| Körbeforgás | 320 mm |
| Kupola átmérője | 70 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------|--|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 32 mm |
| Csavar hossza | 45 mm |
| Csavar menet pozíciója | 7 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |
| Tippek | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mosható az AK-BWA szerint

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W



EAN 4031582300154

Rendelési szám 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award