

GALEA STAINLESS

5081PJC125P30-10

EAN 4031582383324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Galea stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnēsība pie 3 km/h | 100 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā kravnēsība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 162 mm |
| Kopējais platums | 66 mm |
| Kopējais svars | 0,561 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 30 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Poliāmīds |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm |
| Grozāms savienojums | 258 mm |
| Kupola diametrs | 59 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm |

GALEA STAINLESS

5081PJC125P30-10

EAN 4031582383324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

