

# INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302585

Pasūtījuma numurs 00039764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja     | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Integral twin                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi                |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 125 kg                                                   |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 125 kg                                                   |
| Statiskā kravnesība                  | 375 kg                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 129 mm                                                   |
| Kopējais platums                     | 63 mm                                                    |
| Kopējais svars                       | 1,046 kg                                                 |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd                      |



«German Design» balva



«Red Dot» dizaina balva

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliāmīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Pelēki balts (RAL9002)           |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 15 mm                            |
| Korpusa platums        | 15 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja     |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precizijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 31 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 85 mm                      |
| Grozāms savienojums | 170 mm                     |
| Kupola diametrs     | 61,5 mm                    |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem |
| Skrūves diametrs                  | 28 mm                                      |
| Skrūves garums                    | 96 mm                                      |
| Skrūve vītnes pozīcija            | 19 mm                                      |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4                                          |

# INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4XM8


EAN 4031582302585

Pasūtījuma numurs 00039764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«German  
Design» balva



«Red Dot»  
dizaina balva