

LEVINA STAINLESS

5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	161 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Uitzwenking	201 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

LEVINA STAINLESS



5380PIO125P30-13

EAN 4031582370324



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub