



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Novatech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 kg          |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 1600 kg         |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C           |
| 전체 체중          | 0.93 kg         |

휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 알루미늄            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조       |
| 베어링        | 키웨이가 있는 보어      |
| 휠 색상       | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음        |
| 직경         | 160 mm          |
| 트레드 폭      | 50 mm           |
| 차축 홀 직경    | 25 mm           |
| 허브 길이      | 54 mm           |
| 차체 너비      | 50 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A      |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D      |

