

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129  
订单号 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
静态载重	500 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.613 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129  
订单号 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

