

## ZETA

4681IFP160P63

EAN 4031582365993

Numărul de comandă 00837705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                                   |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg                                 |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 280 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 700 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 200 mm                                 |
| Lățime totală                     | 96 mm                                  |
| Greutate totală                   | 3,354 kg                               |

## ROATĂ

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                                    |
|                                         | moale                                       |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie                 |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                                   | Gri / fără marcaj                           |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet                 |
| Diametru                                | 160 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A                               |

## FURCA

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Material               | Tablă de oțel, foarte grea                    |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent                               |
| Rulment pivotant       | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare                | Pasivat în albastru                           |
| Offset                 | 55 mm                                         |
| Interferență pivotantă | 230 mm                                        |
| Diametru cupolă        | 96 mm                                         |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4681IFP160P63

EAN 4031582365993

Numărul de comandă 00837705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

