

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	69 mm
总宽度	53 mm
总重量	0.31 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	25 mm
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	53 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752

订单号 00030303
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

