



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	34 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
订单号 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

